

PULVERISATEURS SPECIAL DETERGENTS ACIDES

75-5135 – Pulvérisateur à pression – 1 L

75-5235 – Vaporisateur polyvalent, détergents alcalins et acides dilués – 1 L

Résistant et polyvalent à utiliser avec les détergents acides*.

Usage général dans le domaine de l'industrie, de l'automobile et du nettoyage professionnel. Spécialement indiqué pour les substances acides* et dissolvants.

- ▶ **Construction** : agents de démoulage, décoffrage, refroidissement d'outils de coupe, maintenance...
- ▶ **Automobile - ateliers** : dégraissants, nettoyeurs de jantes, nettoie vitres... ▶ **Nettoyage-désinfection** : désinfectants shampooings, désincrustants...
- Elimination de : Rouille, calcaire et moisissures, salissures d'origine minérale...

Propriétés

- Pulvérisateur conçu avec des matériaux très résistants à la plupart des agents chimiques acides.
- Conception ergonomique.
- Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau.

75-5135 : PULVERISATEUR SPECIAL DETERGENTS ACIDES

- Grande ouverture de remplissage.
- Soupape de sécurité avec fonction de dépressurisation.
- Livré avec 2 buses pour une pulvérisation en éventail, à la verticale ou à l'horizontale.



Caractéristiques techniques

75-5135 : PULVERISATEUR SPECIAL DETERGENTS ACIDES – 1 L

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|---------------------------|
| Capacité utile | 1 L | Poids net | 0.460 kg |
| Capacité totale | 1,5 L | Couleur | Noir / translucide |
| Pression maximale | 2,5 bar | | |

75-5235 : VAPORISATEUR POLYVALENT – ALCALINS ET ACIDES DILUES* - 1 L

| | | | |
|-----------------|-----|-----------|---------------------------|
| Capacité utile | 1 L | Poids net | 0.180 kg |
| Capacité totale | 1 L | Couleur | Noir / translucide |



Utilisation

Verser le liquide à pulvériser dans le réservoir en respectant l'indicateur de niveau. Bien refermer.

75-5135 : Monter la buse en fonction de la pulvérisation souhaitée. Actionner la manette (environ 15 fois) pour mettre en pression. Dépressuriser le pulvérisateur après chaque utilisation en tirant sur la soupape de sécurité et le rincer.

| | |
|--|---|
| <p>OPTIMAL : Désinfectants, produits neutres, acides *75-5235 : acides seulement dilués - max. 5%</p> | <p>LIMITÉ : Pesticides à base de solvant, alcools, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole</p> |
|--|---|

Recommandations :

Rincer le pulvérisateur à l'eau. Appliquer quelques gouttes de lubrifiant sur les parties en mouvement, par exemple : **70-65 CRYLSTAL LUB.**

Stocker votre pulvérisateur à l'abri, pour éviter le gel et des fortes chaleurs (entre 5°C et 30°C).

Nous disposons d'une large gamme d'EPI (gants, lunettes...)



1 L

75-5135



1 L

75-5235

Exemples de détergents acides METAFLUX

| | |
|-------|---------------------------|
| 75-26 | NEUTRALISATEUR DE ROUILLE |
| 75-28 | NETTOYANT TACHES D'HUILES |
| 75-30 | DETERGENT ULTRA-PIUSSANT |
| 75-44 | CLEAN-INOX |
| 75-49 | NET'ALU |
| 75-78 | DETERGENT SURPIUSSANT NSF |
| 74-29 | DETERGENT SURPIUSSANT NSF |

